




Unidad de evaluación compacta para supervisión de velocidad de rotación

DGK3007BWRKG/IO/US



Características del producto		
Alimentación		PNP/NPN
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Alcance	[mm]	7
Interfaz de comunicación		IO-Link
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M18 x 1 / L = 60
Campo de aplicación		
Aplicación		sencilla evaluación de velocidad demasiado baja de movimientos rotatorios y lineales; bloqueo
Datos eléctricos		
Tensión nominal DC	[V]	10...30
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Clase de protección		III
Resistente a inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		PNP/NPN
Función de salida		normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Alcance	[mm]	7
Alcance ajustable		no
Alcance operativo	[mm]	0...5,67
Rango de configuración / medición		
Rango de configuración	[Imp/min]	5...24000



Unidad de evaluación compacta para supervisión de velocidad de rotación

DGK3007BWRKG/IO/US

Principio de medición

inductivo

Precisión / variaciones

Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3

Histéresis [% del Sr] 10

Tiempos de respuesta

Temporización de arranque [s] 0...30; (Incremento: 100 ms; predeterminado: 15 s)

Frecuencia de amortiguamiento max. [Imp/min] 30000

Interfaces

Interfaz de comunicación IO-Link

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Temperatura de almacenamiento [°C] -25...85

Grado de protección IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
	EN 55011	clase B
	EN 60947-5-2	
Resistencia a choques	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Resistencia a vibraciones	DIN EN 60947-5-2	20 g (10...3000 Hz)
		50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes
MTTF [años]		672
Homologación UL	Número de homologación UL	A008

Datos mecánicos

Peso [g]	48,5
Carcasa	Tipo con rosca
Tipo de montaje	montaje enrasado
Dimensiones [mm]	M18 x 1 / L = 60
Nombre de la rosca	M18 x 1
Materiales	Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT naranja; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco
Par de apriete [Nm]	25

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Modo SIO	
	etapa de salida con corriente	4 x LED, amarillo
	modo IO-Link	
	target en el rango de medición	4 x LED, amarillo
	target fuera del rango de medición	4 x LED, amarillo parpadea

**Unidad de evaluación compacta para supervisión de
velocidad de rotación**

DGK3007BWRKG/IO/US



Accesorios

Componentes incluidos

tuercas de fijación: 2

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A

**Conexión**

4: OUT / IO-Link