



Amplificador de conmutación

N600/230VAC/0,08A

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DN0200

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

No scale drawing available



Características del producto

Carcasa	carcasa para montaje en carril DIN
---------	------------------------------------

Campo de aplicación

Aplicación	Suministro de corriente y evaluación de señales
------------	---

Datos eléctricos

Tensión nominal AC	[V]	< 230
Tolerancia de la tensión nominal	[%]	10
Tolerancia de la tensión nominal 2	[%]	10
Frecuencia nominal AC	[Hz]	47...63
Energía auxiliar para sensores DC	[V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Salidas

Poder de corte	4 A / 625 VA / 250 V AC
----------------	-------------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	0...50
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20

Datos mecánicos

Carcasa	carcasa para montaje en carril DIN
---------	------------------------------------

DN0202



Amplificador de conmutación

N600/230VAC/0,08A

Materiales		plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	LED, verde
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Conexión eléctrica		
Bornes de conexión: ...4 mm²		
Conexión		