


DP3223



Convertisseur IO-Link - 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K



- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 2	
Interface de communication	IO-Link	
Application		
Application	sorties analogiques pilotables via IO-Link; pour la connexion d'actionneurs à commande analogique à un système IO-Link; pour une utilisation dans les environnements humides; utilisation à l'intérieur	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; ((dans les environnements humides: 18...28 V) selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC	[V]	24
Consommation	[mA]	300
Courant de sortie total	[A]	0,2
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 2	
Sorties		
Nombre des sorties analogiques	2	
Sortie analogique (tension)	[V]	0...10
Résistance de charge min.	[Ω]	3000
Précision sortie analogique	[%]	0,25
Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	



Convertisseur IO-Link - 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Profils	Smart Sensor	
Mode SIO	non	
Type de port maître requis	A/B	
Données process analogiques	2	
Temps de cycle de process min. [ms]	3,6	
Données process IO-Link (cyclique)	Fonction	longueur en bits
	état d'appareil	4
	tension sortie 1	16
	tension sortie 2	16
Fonctions IO-Link (acyclique)	étiquette électronique spécifique application	
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	614

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Remarque sur la température ambiante	2000 m: -25...70 °C
	3000 m: -25...64 °C
	4000 m: -25...62 °C
Température de stockage [°C]	-25...70
Humidité relative de l'air max. [%]	90; (diminution linéaire jusqu'à 50 % (40 °C) sans condensation)
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m]	4000
Indice de protection	IP 67; IP 69K
Degré de pollution	2

Tests / homologations

MTTF [Années]	432
---------------	-----

Données mécaniques

Poids [g]	78,5
Poids (sans accessoires et sans emballage) [g]	26,5
Dimensions [mm]	63 x 30 x 24,5
Matières	boîtier: PA
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)
Matière des joints	FKM

Afficheurs / éléments de service

Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
	sortie analogique	2 x LED, jaune

Remarques

Remarques	Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Unité d'emballage	1 pièces

DP3223



Convertisseur IO-Link - 0...10 V

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: FKM



1:	L+
2:	0...10 V sortie analogique 2
3:	L-
4:	0...10 V sortie analogique 1
5:	non utilisé

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



1:	L+ tension d'alimentation
2:	non utilisé
3:	L- tension d'alimentation
4:	C/Q IO-Link