


DP3213



Convertor IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K



- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Caracteristicile produsului

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 2
Interfata de comunicatie	IO-Link

Aplicatie

Aplicatie	ie#iri analogice controlabile prin IO-Link; pentru conectarea actuatorilor controlate analogic la un sistem IO-Link; pentru utilizare în medii umede; utilizare în interior
-----------	---

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; ((în medii umede: 18...28 V) conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC [V]	24
Consum de energie [mA]	300
Curent total Max. [A]	0,2

Intrari / iesiri

Numar de intrari si iesiri	Numar de iesiri analogice: 2
----------------------------	------------------------------

Iesiri

Numar de iesiri analogice	2
Iesire analogica in curent [mA]	4...20
Sarcina max. [Ω]	300
Precizia ie#irii analogice [%]	0,25

Interfete

Interfata de comunicatie	IO-Link
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor
Mod SIO	nu
Tip port master necesar	A/B



Convertor IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Date de proces analogice	2	
Timp minim al ciclului de proces [ms]	3,6	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	612

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță [°C]	-25...70	
Nota cu privire la temperatura ambientală	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Temperatura depozitare [°C]	-25...70	
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%]	90; (descrește liniar până la 50 % (40 °C) fără condensare)	
Înălțime deasupra nivelului mării Max. [m]	4000	
Protecție	IP 67; IP 69K	
Grad de contaminare	2	

Teste / certificări		
MTTF [ani]	298	


Date mecanice		
Greutate [g]	79,2	
Greutate (fără accesorii #i fără ambalaj) [g]	28	
Dimensiuni [mm]	63 x 30 x 24,5	
Materiale	Capsula: PA	
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)	
Material de etansare	FKM	

Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
	ieșire analogică	2 x LED, galben

Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Etanșare: FKM



1:	L+
2:	4...20 mA ieșire analogică 2
3:	L-
4:	4...20 mA ieșire analogică 1
5:	neocupat

DP3213



Convertor IO-Link - 4...20 mA

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Blocare: inox (1.4404 / 316L)



1:	L+ Tensiune operare
2:	neocupat
3:	L- Tensiune operare
4:	C/Q IO-Link