




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0002E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Datos eléctricos                  |                       |                           |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Tensión de alimentación           | [V]                   | 10...30 DC                |
| Salidas                           |                       |                           |
| Alimentación                      |                       | PNP                       |
| Condiciones ambientales           |                       |                           |
| Temperatura ambiente              | [°C]                  | -25...90                  |
| Grado de protección               |                       | IP 67                     |
| Datos mecánicos                   |                       |                           |
| Materiales                        |                       | PUR                       |
| Material del cuerpo               |                       | PUR                       |
| Material de la tuerca             |                       | zinc conformado a presión |
| Indicaciones / elementos de mando |                       |                           |
| Indicación                        | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo         |
|                                   | Disponibilidad        | 1 x LED, verde            |
| Notas                             |                       |                           |
| Cantidad por pack                 |                       | 1 unid.                   |

# E10006



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0002E03

### Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión



### Conexión



BN = Colores de los hilos :  
BK = marrón  
BU = negro  
azul