


E10200



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030MSS0005E03



Campo de aplicación

Característica especial

Aptitud para cadenas portacables

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 250 AC/DC

Corriente máxima total

[A]

4; (40° C)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Grado de protección

IP 67

Homologaciones / pruebas

Homologación UL

Ta

< 75 °C

Número de registro UL

E191684

Datos mecánicos

Peso

[g]

197,8

Dimensiones

[mm]

26 x 14,5 x 38,5

Materiales

TPU negro

Material del cuerpo

TPU

Material de la tuerca

latón, niquelado

Aptitud para cadenas portacables

sí

Aptitud para cadenas portacables

radio de curvatura para uso flexible

mín. 10 x diámetro del cable

velocidad de avance

máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²

ciclos de curvatura

> 2 Mio.

esfuerzo de torsión

± 180 °/m

E10200



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030MSS0005E03

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PVC, amarillo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 1/2", acodado; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Colores de los hilos :
verde
rojo / negro
rojo / blanco