




Cable de conexión con conector hembra

ADOAG032--S0005A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de halógenos
-------------------------	--------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 65

Datos mecánicos

Peso	[g]	146,6
Materiales		TPU transparente
Material del cuerpo		TPU, transparente

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10219



Cable de conexión con conector hembra

ADOAG032--S0005A03

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: Snap-in



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul