


E11572



Prolongador

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 50

Datos mecánicos

Peso [g]	113,9
Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PVC, negro, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado




E11572



Prolongador

VDOGQ090PLS0003E03STGF040MSS

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x Sub D, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado

