


E11661



Cable de conexión con conector hembra

ADOGA030MSS0010E03



Campo de aplicación

Característica especial	Aptitud para cadenas portacables
-------------------------	----------------------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4; (40° C)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	404,431
Dimensiones	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E11661



Cable de conexión con conector hembra

ADOGA030MSS0010E03

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PVC, amarillo, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 1/2", recto; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



GN =	Colores de los hilos :
RD/BK =	verde
RD/WH =	rojo / negro
	rojo / blanco