




Cable de conexión con conector hembra

ADOGS020PLS0001H02



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	8...32 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-20...85
Grado de protección	IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	54,5
Materiales	PA	
Material del cuerpo	PA	
Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

E12549



Cable de conexión con conector hembra

ADOGS020PLS0001H02

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica


Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x conector DEUTSCH, recto; cuerpo: PA; Contactos: niquelado



Conexión



BK = Colores de los hilos :
BN = negro
marrón