


E12553



Cable en Y

YDOGS040PLS0002H02



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	8...32 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-20...85
Grado de protección		IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	154,2
Dimensiones	[mm]	24 x 24 x 54
Materiales		PA
Número de puntos de conexión en el repartidor central		2
Aptitud para cadenas portacables		sí

E12553



Cable en Y

YDOGS040PLS0002H02

Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Notas

Cantidad por pack	2 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x conector DEUTSCH, recto; Contactos: niquelado



Conexión



BK = Colores de los hilos :
BN = negro
 marrón