




Set de automatización AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

Added Value package AS-i T5



Características del producto		
Función de salida		PNP
Alcance	[mm]	4
Datos eléctricos		
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	160
Tensión de alimentación AUX DC	[V]	26,5...31,6; ("supply class 2" según cULus)
Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 2; Número de salidas digitales: 1
Entradas		
Número de entradas digitales		2
Salidas		
Número de salidas digitales		1
Función de salida		PNP
Rango de detección		
Alcance	[mm]	4



Set de automatización AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

Added Value package AS-i T5

Parámetros AS-i	
Versión AS-i	2.1
Perfil AS-i	S-7.A.E
Configuración de E/S AS-i [hex]	7
Código ID AS-i [hex]	A.E

Datos mecánicos	
Peso [g]	853,5
Tipo de montaje	no enrasable
Distancia entre agujeros [mm]	80
Altura del eje del actuador de la válvula [mm]	30

Accesorios	
Componentes incluidos	Sensor doble para conexión con actuadores: 1, AC2316
	Leva de conmutación: 1, E12517
	válvula magnética: 1, Bürkert 428623
	silenciador: 2, 780780N
	Prolongador: 1, E10844
	Toma vampiro para cable plano: 1, E75471

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica


Conexión eléctrica - Conector macho



Conexión

Conexión	
1	AS-i +
3	AS-i -

Conexión eléctrica - conector hembra



Salidas	
3	tensión externa -
4	salida de conmutación 1 +