


E12563



Cable en Y

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portables
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	8...32 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...80
Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67; (con el conector correspondiente enchufado)

Datos mecánicos

Peso [g]	461,3
Materiales	PA; conector hembra: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM
Material de la tuerca	latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central	2
Aptitud para cadenas portables	sí

E12563



Cable en Y

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS

Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - conector DEUTSCH

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 6 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conexión



Conector: 1 x conector DEUTSCH, recto




E12563



Cable en Y

YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Conector: 2 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

