




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080MSS0010B08

En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados.
Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).



Campo de aplicación		
Característica especial	Aptitud para cadenas portacables	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total	[A]	2
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	537,5
Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 43
Materiales		Carcasa: TPU negro
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Aptitud para cadenas portacables		sí
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 15 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3 m/s
	ciclos de curvatura	> 1 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 30 °/m

E12167



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH080MSS0010B08

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, negro; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 1...1,5 Nm



Conexión

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Identificación de colores según DIN 47100 Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo