




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-V-E1



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Aplicación	Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Alcance de la fibra óptica [mm]	460
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	50
OOF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	160
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	50
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Datos mecánicos	
Peso [g]	69
Tipo de cabezal de detección	recto



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-V-E1

Diámetro del cabezal de detección [mm]	1
Longitud del cabezal de detección [mm]	5
Longitud total [mm]	600
Radio de curvatura mínimo [mm]	20; (para instalación fija)
Disposición de fibra	
Materiales	Adaptador: ABS
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	E20103
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.