




Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI M12



- 1 sensor 1
- 2 sensor 2



Características del producto

Alimentación	AS-i
Alcance [mm]	4
Dimensiones [mm]	55 x 60 x 35

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente [mA]	< 40

Salidas

Alimentación	AS-i
--------------	------

Rango de detección

Alcance [mm]	4
--------------	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...70
Grado de protección	IP 67



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF [años]		924

Parámetros AS-i

Versión AS-i		2.1
Modo de direccionamiento ampliado		sí
Configuración de E/S AS-i [hex]		0
Código ID AS-i [hex]		A.F
Certificado AS-i		74901

Datos mecánicos

Peso [g]		149,5
Tipo de montaje		no enrasable
Dimensiones [mm]		55 x 60 x 35
Materiales		PBT

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Accesorios

Componentes incluidos	Arandela de fijación
	tornillos de cabeza hexagonal interior: 2 x M5 x 35
	arandelas: 2

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: inox (1.4305 / 303)




AC2315



Detector doble AS-Interface para accionadores giratorios neumáticos

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Conexión



Conexión eléctrica

1	AS-i +
3	AS-i -