




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-R3



Campo de aplicación		
Versión	desvío de 90° del haz de luz	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica	
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	120
OOF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	400
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	120
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	54,5
Tipo de cabezal de detección	acodado	
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	5
Longitud total	[mm]	600



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-R3

Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposición de fibra	
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Accesorios	
Componentes incluidos	E20104
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.