




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-A-A-R3/4m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF
OIF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	51
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	acodado
Longitud total [mm]	4000
Radio de curvatura mínimo [mm]	30
Materiales	Adaptador: PA
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio

E20344



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-A-A-R3/4m

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------