




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	108
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	108
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Tipo de cabezal de detección		recto
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	2,5
Longitud del cabezal de detección	[mm]	10
Longitud total	[mm]	1500
Radio de curvatura mínimo	[mm]	10
Materiales		Adaptador: PPE

E20358



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.