


Convertidor de señal analógica / PWM

R360/PWM-ANALOG-MODULE



Campo de aplicación

Versión

Módulo con carcasa

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

24...30 DC

Consumo de corriente [mA]

< 20

Protección contra inversiones de polaridad

sí

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas

Número de salidas analógicas: 1

Entradas

Número de entradas PWM

1

Entradas de frecuencia PWM [Hz]

122

Salidas

Número de salidas analógicas

1

Salida analógica de tensión [V]

0...5

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-40...85

Nota sobre la temperatura ambiente

cables en movimiento -5...105 °C

cables en reposo -30...105 °C

Grado de protección

IP 67

Homologaciones / pruebas

MTTF

[años]

347

Datos mecánicos

Peso

[g]

71,5

Dimensiones

[mm]

54 x 34 x 15

Materiales

poliamida reforzado con fibra de vidrio

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

**Convertidor de señal analógica / PWM**

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Conexión eléctrica

Cable: 0,28 m; / Extremos de cable provistos de manguitos terminales

entrada

rojo	+24 V DC
negro	PWM IN
azul	GND

Salida

negro	0-5 V
azul	GND

Diagramas y curvas