


Módulo de E/S para aplicaciones móviles

R360/MODULE/PWM/4...20mA



Campo de aplicación

Versión

Módulo con carcasa

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

19,2...28,8 DC

Consumo de corriente [mA]

< 30

Resistente a inversiones de polaridad

sí

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas

Número de salidas analógicas: 1

Entradas

Número de entradas PWM

1; (24 V DC $\pm$ 20 % señal PWM)

Entradas de frecuencia PWM [Hz]

122

Salidas

Número de salidas analógicas

1

Salida analógica de corriente [mA]

4...20

Carga máx. [Ω]

600

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [$^{\circ}$ C]

-40...85

Nota sobre la temperatura ambiente

cables en movimiento -5...105 $^{\circ}$ Ccables en reposo -30...105 $^{\circ}$ C

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]

72

Dimensiones [mm]

54 x 34 x 15

Materiales

poliamida reforzado con fibra de vidrio

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

**Módulo de E/S para aplicaciones móviles**

R360/MODULE/PWM/4...20mA

Conexión eléctrica

Cable: 0,28 m; / Extremos de cable provistos de manguitos terminales

entrada

rojo	+24 V DC
negro	PWM IN
azul	GND

Salida

negro	4...20 mA
azul	GND

Diagramas y curvas