




Acoplamiento flexible para encóders

COUPLING 19,2-6-6-22-SV



Datos mecánicos		
Peso	[g]	32,2
Dimensiones	[mm]	Ø 19 / L = 22
Materiales		aluminio
Par de apriete	[Nm]	par de apriete de los tornillos: 80 Ncm
Diámetro exterior D	[mm]	19
Diámetro interior 1	[mm]	6
Diámetro interior 2	[mm]	6
Profundidad de la pieza de sujeción	[mm]	6
Tornillo de sujeción	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Longitud	[mm]	22
Velocidad de rotación máx. mecánica	[U/min]	8000
Desplazamiento axial máx. del eje	[mm]	± 0,4
Desalineación radial máx. del eje	[mm]	± 0,25
Desalineación angular máx.	[°]	± 3,5
Notas		
Notas	los valores mencionados son aplicables para acoplamientos con los taladros especificados arriba con una temperatura ambiente de 23 °C. Los valores del desplazamiento radial, angular y axial son valores máximos y no deben ser alcanzados simultáneamente en la operación	
Cantidad por pack	1 unid.	