




Acoplamiento de fuelle

COUPLING V4A



- 1 M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 profundidad der Klemmnabe

Datos mecánicos		
Peso	[g]	36,5
Dimensiones	[mm]	Ø 20 / L = 29
Materiales		collarín: 1.4404 (V4A/316L); fuelle: 1.4571 (V4A/316Ti)
Par de apriete	[Nm]	par de apriete de los tornillos: 150 Ncm
Diámetro exterior D	[mm]	20
Diámetro interior 1	[mm]	6
Diámetro interior 2	[mm]	10
Profundidad de la pieza de sujeción	[mm]	6,4
Tornillo de sujeción	[mm]	M4 x 4 - ISO 4029 (4x)
Longitud	[mm]	29
Velocidad de rotación máx. mecánica	[U/min]	10000
Desplazamiento axial máx. del eje	[mm]	± 0,4
Desalineación radial máx. del eje	[mm]	± 0,25
Desalineación angular máx.	[°]	± 4,0
Notas		
Notas	los valores mencionados son aplicables para acoplamientos con los taladros especificados arriba con una temperatura ambiente de 23 °C.	
	Los valores del desplazamiento radial, angular y axial son valores máximos y no deben ser alcanzados simultáneamente en la operación	
Cantidad por pack	1 unid.	