




Mecanismo de cable extensible para encoders

DRAW WIRE 2400



1 gancho

Características del producto

Versión del eje	eje macizo
Diámetro del eje [mm]	6

Campo de aplicación

Versión	para encoders con brida de unión de 58 mm y eje macizo de 6 mm
---------	--

Precisión / variaciones

Precisión	± 0,1 % FSO
Repetibilidad	± 0,04 % FSO

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20...80
Humedad de almacenamiento [%]	5...95; (sin condensación)

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	IEC628-2-27	50 g / 5 ms
Resistencia a vibraciones	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Datos mecánicos

Peso [g]	598,5
----------	-------



Mecanismo de cable extensible para encóders

DRAW WIRE 2400

Diámetro de la brida	[mm]	58		
Materiales		Carcasa: PA; cable: Acero inoxidable con revestimiento de poliamida		
Versión del eje		eje macizo		
Diámetro del eje	[mm]	6		
Longitud de medición máx.	[mm]	2400		
Circunferencia del tambor de cable	[mm]	150,8		
Diámetro del cable	[mm]	0,45		
Conexión del cable		gancho		
Características del cable	velocidad máx. del cable	[m /s]	1	
	aceleración máx. del cable	[g]	5	
	fuerza máx. de extensión	[N]	7	
	fuerza de retracción mín.	[N]	1	
Brida de fijación		Brida de unión		

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Diagramas y curvas

Instrucciones de montaje

