




Tag RFID

ID-TAG/7.5X1.0/06



Campo de aplicación		
Temperatura de funcionamiento (activa)	[°C]	-40...85
Temperatura pico (pasiva)	[°C]	85
Datos eléctricos		
Frecuencia de trabajo	[MHz]	13,56
Tamaño de memoria	[bit]	896
Tipo de chip		ICODE SLIX
Número de bloques		28
Tamaño del bloque	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
Estándar RFID		ISO 15693
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 68
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	40 g (18 ms)
Resistencia a vibraciones	DIN IEC 68-2-6	10 g (10...2000 Hz)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	2,1
Dimensiones	[mm]	Ø 7,5 / L = 1
Materiales		Carcasa: Epoxydharz
Notas		
Cantidad por pack		10 unid.



Tag RFID

ID-TAG/7.5X1.0/06

Otros datos

distancia de lectura en caso de montaje en un material no metálico (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	25
ANT513 / DTI513 / DTC510	30
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-