


DTE920



Unidad de evaluación RFID UHF

DTEUHFEEABRWEIUS04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Homologación de equipos radioeléctricos para	Australia
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	24 DC
Consumo de corriente [mA]	700
Frecuencia de trabajo [MHz]	916...927
Conexiones de antena	4; (reverso TNC)
Estándar RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Potencia de envío ERP [mW]	2000
Impedancia [Ω]	50
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4
Entradas	
Número de entradas digitales	4
Salidas	
Número de salidas digitales	4
Corriente máxima por cada salida [mA]	500
Rango de detección	
Valor de umbral RSSI	Configurable a través de software
Software / programación	
Opciones de parametrización	Software




Unidad de evaluación RFID UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04

Conexión eléctrica - Conexión de proceso

Conector: 1 x M12; codificación: A



1	salida de conmutación CMN
2	Entrada de conmutación 3 / Entrada de conmutación 0
3	Entrada de conmutación CMN
4	0 V
5	U+
6	salida de conmutación 3 / salida de conmutación 1
7	salida de conmutación 2 / salida de conmutación 0
8	Entrada de conmutación 2 / Entrada de conmutación 1

Conexión eléctrica - Ethernet

Conector: 1 x M12



1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-