


E10210



Cable de conexión con conector hembra

ADOAA030MSS0005H03



Campo de aplicación

Característica especial Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 204,8

Dimensiones [mm] 26 x 14,5 x 38,5

Materiales TPU negro

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

Aptitud para cadenas portacables sí

Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10210



Cable de conexión con conector hembra


ADOAA030MSS0005H03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 1/2", acodado; codificación: C; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



BN = Colores de los hilos :
marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo