


E11591



Prolongador

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS



Campo de aplicación

Característica especial

Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables

Aplicación

bus CAN

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Corriente máxima total

[A]

4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Temperatura de almacenamiento

[°C]

-40...80

Grado de protección

IP 68

Datos mecánicos

Peso

[g]

50,2

Dimensiones

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,5

Materiales

PUR

Material del cuerpo

PUR

Material de la tuerca

zinc conformado a presión, niquelado

Aptitud para cadenas portacables

sí

E11591



Prolongador

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS


Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	Radio de curvatura para instalación fija	mín. 5 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 1 Mio.

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm




Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, violeta, Ø 7,2 mm, apantallado; trenzado; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / trenzado + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / trenzado

Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, violeta, Ø 7,2 mm, apantallado; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BU =	azul
RD =	rojo
WH =	blanco
screen =	pantalla

E11591



Prolongador

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

