


E11641



Prolongador

VDOGH050VAS00,6E05STGH050VAS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total	[A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Grado de protección		IP 68; IP 69K

Datos mecánicos

Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Prolongador

VDOGH050VAS00,6E05STGH050VAS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

**Conexión eléctrica**

Cable: 0,6 m, PVC, naranja, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión**Conexión eléctrica - conector hembra**

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

