


## Prolongador

VSTGH030MSS0005I03DOAF030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Campo de aplicación

Característica especial	Libre de halógenos
-------------------------	--------------------

## Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Clase de protección	III

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 67

## Datos mecánicos

Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado

## Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

## Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



# E11005




## Prolongador

VSTGH030MSS0005I03DOAF030MSS

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos; irradiado; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

