




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH120MSS0005H12



| Campo de aplicación              |                                                                                             |                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial          | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables |                                                                                        |
| Libre de siliconas               | sí                                                                                          |                                                                                        |
| Datos eléctricos                 |                                                                                             |                                                                                        |
| Tensión de alimentación          | [V]                                                                                         | < 30 AC/DC                                                                             |
| Clase de protección              |                                                                                             | II                                                                                     |
| Corriente máxima total           | [A]                                                                                         | 1,5                                                                                    |
| Condiciones ambientales          |                                                                                             |                                                                                        |
| Temperatura ambiente             | [°C]                                                                                        | -25...90                                                                               |
| Grado de protección              |                                                                                             | IP 67                                                                                  |
| Datos mecánicos                  |                                                                                             |                                                                                        |
| Peso                             | [g]                                                                                         | 326                                                                                    |
| Materiales                       |                                                                                             | PUR                                                                                    |
| Material del cuerpo              |                                                                                             | PUR                                                                                    |
| Material de la tuerca            |                                                                                             | zinc conformado a presión, niquelado                                                   |
| Aptitud para cadenas portacables |                                                                                             | sí                                                                                     |
| Aptitud para cadenas portacables | radio de curvatura para uso flexible                                                        | mín. 10 x diámetro del cable                                                           |
|                                  | velocidad de avance                                                                         | máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s² |
|                                  | ciclos de curvatura                                                                         | > 2 Mio.                                                                               |
|                                  | esfuerzo de torsión                                                                         | 360 °/m                                                                                |

# E12457



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH120MSS0005H12

### Notas


Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



### Conexión

|    |       |
|----|-------|
| 1  | BN    |
| 2  | BU    |
| 3  | WH    |
| 4  | GN    |
| 5  | PK    |
| 6  | YE    |
| 7  | BK    |
| 8  | GY    |
| 9  | RD    |
| 10 | VT    |
| 11 | GY/PK |
| 12 | RD/BU |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Colores de los hilos : |             |
| BK =                   | negro       |
| BN =                   | marrón      |
| BU =                   | azul        |
| GN =                   | verde       |
| GY =                   | gris        |
| GY/PK =                | gris / rosa |
| PK =                   | rosa        |
| RD =                   | rojo        |
| VT =                   | violeta     |
| WH =                   | blanco      |
| YE =                   | amarillo    |
| RD/BU =                | rojo / azul |