




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Radio de flexión reducido
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Alcance de la fibra óptica [mm]	20
OBF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	25
OCF (High Power)	
Alcance de la fibra óptica [mm]	170
OO50	
Alcance de la fibra óptica [mm]	60
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...70
Datos mecánicos	
Peso [g]	39,5
Tipo de cabezal de detección	recto
Diámetro del cabezal de detección [mm]	3

E20711



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Longitud total	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	10
Disposición de fibra		⊙
Diámetro de la bobina	[mm]	2 x 0,5
Material de la fibra		PMMA
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento		PE
Accesorios		
Accesorios (opcionales)		Cúter para fibras ópticas:, E20600
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.