


EVC731



Prolongador

VDOGH040MSP00,5H04STAH040MSP



Campo de aplicación

Característica especial

Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Aptitud para cadenas portacables

Libre de siliconas

sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

< 250 AC / < 300 DC

Clase de protección

II

Corriente máxima total [A]

4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-25...90

Temperatura ambiente (en movimiento) [°C]

-25...90

Temperatura de almacenamiento [°C]

-25...55

Humedad de almacenamiento [%]

10...100

Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada

1K22/ DIN 60721-3-1

Grado de protección

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Datos mecánicos

Peso [g]

69

Dimensiones [mm]

35,5 x 15,5 x 38

Materiales

Carcasa: TPU naranja; Junta de estanqueidad: FKM

Material de la tuerca

latón, niquelado



Prolongador

VDOGH040MSP00,5H04STAH040MSP


Aptitud para cadenas portacables	sí	
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,5 Nm

