


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M



1 flexible

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Aplicación

Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Alcance de la fibra óptica

[mm]

70

OBF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

100

OCF (High Power)

Alcance de la fibra óptica

[mm]

560

OO50

Alcance de la fibra óptica

[mm]

300

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Datos mecánicos

Peso

[g]

49,5

Tipo de cabezal de detección

flexible

Longitud total

[mm]

2000

Radio de curvatura mínimo

[mm]

27

Disposición de fibra



Diámetro de la bobina

[mm]

2 x 1

Materiales

cuerpo roscado: latón con revestimiento de bronce blanco

Material de la fibra

PMMA

Material del cabezal de la
fibra

inox (1.4301 / 304)

Material del revestimiento

PE

Accesorios

Componentes incluidos

tuercas hexagonales: 2 x M6, Acero inoxidable

arandelas dentadas: 2

E20749



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M

Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.