




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-M4/1M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	120
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	120
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Peso	[g]	74
Tipo de cabezal de detección		recto
Rosca del cabezal de detección		M4
Longitud del cabezal de detección	[mm]	15
Longitud total	[mm]	1000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20; (para instalación fija)



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-A-M4/1M

Disposición de fibra	
Materiales	Adaptador: ABS
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M4
	arandelas dentadas: 4
	Tuerca moleteada: 1 x M11
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.