




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-M-V-R3/1,2M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OBF
OBF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	108
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...150
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	acodado
Longitud total [mm]	1200
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	metal silicona
Accesorios	
Componentes incluidos	E20103
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.