




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-M-W-M6/2M



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes; Resistente a una gran variedad de productos químicos corrosivos

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	28

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...150
---------------------------	-----------

Datos mecánicos

Peso [g]	125
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud del cabezal de detección [mm]	35
Longitud total [mm]	2000
Radio de curvatura mínimo [mm]	45
Disposición de fibra	⊙

**Fibras ópticas - sistema de reflexión directa**

FT-00-M-W-M6/2M

Diámetro de la bobina	[mm]	1,6
Diámetro de la fibra	[mm]	0,05
Diámetro exterior	[mm]	5,4
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4571 / 316Ti)
Material del revestimiento		metal silicona
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.