


E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT



- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



Características del producto

Resolución de imagen [px] 680 x 480

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...32 DC

Consumo de corriente [mA] < 770

Protección contra sobretensión sí

Rango de detección

Resolución de imagen [px] 680 x 480

E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...125
Humedad de almacenamiento	[%]	< 75; (humedad relativa)
Tiempo de almacenamiento	[MON]	24
Grado de protección		IP 67; (ISO 20653)
Homologaciones / pruebas		
CEM	DIN EN 61000-6-4	entorno industrial
	DIN EN 61000-6-2	entorno industrial
Resistencia a choques		50 g
Resistencia a vibraciones	Rango de frecuencia 24...2000 Hz	
	(15,3 x 9,81 m/s ²)rms	PSD (g ² /Hz)
	0,04...0,1	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	1569,5
Materiales		Carcasa: inox (1.4401 / 316)
Accesorios		
Componentes incluidos		Tapas protectoras
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - ..C4		
Conector: 4 x M16; codificación: A		
		
1	cable central coaxial señal de vídeo	
2	blindaje coaxial vídeo GND	
3	U+	
4	0 V	




MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Conexión eléctrica - INPUT


Conector: 1 x M16; codificación: A



1	U+
2	0 V
3	entrada 1
4	entrada 2
5	entrada 3
6	entrada 4
7	no utilizado
8	no utilizado

Conexión eléctrica - OUTPUT

Conector: 1 x M16; codificación: A



1	cable central coaxial señal de vídeo
2	blindaje coaxial vídeo GND
3	no utilizado
4	no utilizado