


E30498



Racor a soldar para sensores de proceso

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 G1 rosca interno Aseptoflex Vario
- 2 abertura para fugas
- 3 Chaflán de estanqueidad

EHEDG Certified

Campo de aplicación

Versión	con abertura para fugas
Resistencia a la presión [bar]	16
Nota sobre la resistencia a la presión	para la conexión sensor-adaptador

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	312,8
Materiales	1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores	G 1 junta cónica
Conexión de proceso	Racor a soldar Ø 50 mm
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	0,4 / 4

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------