




Racor a soldar para sensores de proceso

WELDING ASEPTEO ADAPT D38/G1



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 abertura para fugas
- 3 Chaflán de estanqueidad

Campo de aplicación

Versión	con abertura para fugas, para la instalación del LDL20x
Resistencia a la presión [bar]	50
Nota sobre la resistencia a la presión	para la conexión sensor-adaptador

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	113,8
Materiales en contacto con el fluido	1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4
Conexión de sensores	G 1 Aseptoflex Vario
Conexión de proceso	Racor a soldar Ø 38 mm

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------