




Interfaz IO-Link

USB IO-LINK INTERFACE

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo


Artículos alternativos: ZZ1060

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.




Campo de aplicación		
Aplicación		ajuste de parámetros y análisis de equipos con un consumo de corriente máx. de 65 mA
Datos eléctricos		
Tensión de entrada DC	[V]	5
Tensión de salida DC	[V]	24
Salidas		
Corriente de salida total	[A]	0,065; (Alimentación del sensor)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...45
Datos mecánicos		
Peso	[g]	173,8
Accesorios		
Accesorios (opcionales)		Software: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - IO-Link		

Conector: M12; codificación: A



Interfaz IO-Link

USB IO-LINK INTERFACE

Conexión

P = comunicación mediante IO-Link

Conexión eléctrica - USB

Conector: USB

