




Mecanismo de cable extensible para encóders

DRAW WIRE 1900



Características del producto

Versión del eje	eje macizo
Diámetro del eje [mm]	6

Campo de aplicación

Versión	para encóders con brida de unión de 58 mm y eje macizo de 6 mm
---------	--

Precisión / variaciones

Precisión	± 0,02 % FSO
Repetibilidad	± 0,006 % FSO

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...85
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...85
Humedad de almacenamiento [%]	5...95; (sin condensación)

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Resistencia a vibraciones	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

E61439



Mecanismo de cable extensible para encoders

DRAW WIRE 1900

Datos mecánicos		
Peso	[g]	598,5
Diámetro de la brida	[mm]	58
Materiales	Carcasa: aluminio; cable: Acero inoxidable con revestimiento de poliamida	
Versión del eje	eje macizo	
Diámetro del eje	[mm]	6
Longitud de medición máx.	[mm]	1900
Circunferencia del tambor de cable	[mm]	150
Diámetro del cable	[mm]	0,45
Conexión del cable	5,5; (ojal de anillo)	
Características del cable	velocidad máx. del cable	[m /s] 2
	aceleración máx. del cable	[g] 12
	fuerza máx. de extensión	[N] 5
	fuerza de retracción mín.	[N] 3,5
Brida de fijación	Brida de unión	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

Mecanismo de cable extensible para encoders

DRAW WIRE 1900

Diagramas y curvas

Instrucciones de montaje

