


E80413



Tag RFID

ID-TAG/110X25x12,7/04



Campo de aplicación		
Aplicación	codificación RFID de depósitos metálicos	
Datos eléctricos		
Frecuencia de trabajo	[MHz]	860...930
Tamaño de memoria	[bit]	512
Tipo de memoria		EEPROM
Tipo de chip		Impinj Monza 4QT
Identificador de tag (TID)	[Byte]	8
Código electrónico de producto (EPC)		128 bit
Estándar RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Ciclos de lectura máx.		ilimitado
Ciclos de escritura máx.		100000
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	93,7
Dimensiones	[mm]	110 x 25 x 12,9
Materiales		Carcasa: policarbonato-ABS
Notas		
Cantidad por pack		5 unid.

E80413



Tag RFID

ID-TAG/110X25x12,7/04

Otros datos

distancia de lectura (m)

DTE80x	0,8
DTE90x	1
ANT860 / ANT960	4
ANT820 / ANT920	1