


EVF550



Cable de conexión Ethernet

VSTGN040VAS0001P04STGP040--S



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables	
Versión	cable Ethernet, codificación D	
Aplicación	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	30 AC / 60 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima total	[A]	1,5
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	0...80
Grado de protección	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Conectores M12 / conectores RJ45: IP 20)	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	89,5
Materiales	latón niquelado; Carcasa: PP Libre de halógenos	
Material del cuerpo	PP / PC	
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)	
Aptitud para cadenas portacables	sí	

EVF550



Cable de conexión Ethernet

VSTGN040VAS0001P04STGP040--S

Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible	mín. 15 x diámetro del cable
	velocidad de avance	máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 1 Mio.
	esfuerzo de torsión	± 180 °/m

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho M12


Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: PP; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 1 m, MPPE, Libre de halógenos, gris, Ø 6,5 mm, apantallado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho RJ45

Conector: 1 x RJ45, recto; cuerpo: PC; Contactos: dorado

