




Prolongador

VSTGN040MSS00,5K04STAN040MSS



| Campo de aplicación                  |      |                                                                                                                |
|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica especial              |      | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados; Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables |
| Versión                              |      | cable Ethernet, codificación D                                                                                 |
| Aplicación                           |      | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicaciones industriales / automatización industrial             |
| Libre de siliconas                   |      | sí                                                                                                             |
| Datos eléctricos                     |      |                                                                                                                |
| Tensión de alimentación              | [V]  | 30 AC / 60 DC                                                                                                  |
| Clase de protección                  |      | III                                                                                                            |
| Corriente máxima total               | [A]  | 4                                                                                                              |
| Condiciones ambientales              |      |                                                                                                                |
| Temperatura ambiente                 | [°C] | -25...90                                                                                                       |
| Temperatura ambiente (en movimiento) | [°C] | -25...90                                                                                                       |
| Grado de protección                  |      | IP 65; IP 67                                                                                                   |
| Datos mecánicos                      |      |                                                                                                                |
| Peso                                 | [g]  | 73,1                                                                                                           |
| Material del cuerpo                  |      | TPU                                                                                                            |
| Material de la tuerca                |      | latón, niquelado                                                                                               |
| Aptitud para cadenas portacables     |      | sí                                                                                                             |



Prolongador

VSTGN040MSS00,5K04STAN040MSS


|                                  |                                      |                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aptitud para cadenas portacables | radio de curvatura para uso flexible | mín. 10 x diámetro del cable                                                           |
|                                  | velocidad de avance                  | máx. 3,3 m/s con una longitud de avance horizontal de 5 m y aceleración máx. de 5 m/s² |
|                                  | ciclos de curvatura                  | > 3 Mio.                                                                               |
|                                  | esfuerzo de torsión                  | ± 180 °/m                                                                              |

Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, acodado; codificación: D; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado



Conexión eléctrica

Cable: 0,5 m, PUR, Libre de halógenos, verde, Ø 6,5 mm, apantallado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: D; cuerpo: TPU, negro; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm; cable de conexión apantallado: apantallado

