


EVC17A



Cable de conexión con conector macho

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	2
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Grado de protección	IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 68 / IP 69K)	
Homologaciones / pruebas		
Homologación	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U	
Marcado ATEX	 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	357,5
Materiales	Carcasa: TPU naranja	
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	

EVC17A



Cable de conexión con conector macho

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Contactos: dorado; Par de apriete: 1,2...1,5 Nm



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco