




Conector hembra a cablear

SDOGH050VASFKPG



Campo de aplicación		
Característica especial		Libre de siliconas; Contactos dorados
Aplicación		zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria
Libre de siliconas		sí
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC/DC
Clase de protección		II
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...55
Humedad de almacenamiento	[%]	10...100
Otras condiciones climáticas para el almacenamiento según la clase indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Grado de protección		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Datos mecánicos		
Peso	[g]	42
Materiales		PA 6.6 gris; Junta de estanqueidad: EPDM
Material del cuerpo		PA 6.6
Material de la tuerca		inox (1.4404 / 316L)
Material de la junta		EPDM

EVF569



Conector hembra a cablear

SDOGH050VASFKPG

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

bornes roscados: 0,25...1 mm²; funda del cable: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6, gris; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: EPDM; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...1,2 Nm; Se debe respetar el valor máximo de la pieza complementaria



Conexión



	Colores de los hilos
BK	negro
BN	marrón
BU	azul
GY	gris
WH	blanco
	identificación de colores según DIN EN 60947-5-2