


Set de brazos de inhibición

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS



Características del producto

Tipo de luz	luz infrarroja
-------------	----------------

Campo de aplicación

Versión	Inhibición secuencial con cuatro sensores fotoeléctricos réflex paralelos
Principio de funcionamiento	Sistema réflex

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	19,2...28,8 DC
Consumo de corriente [mA]	60
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tipo de luz	luz infrarroja
Longitud de onda [nm]	940

Salidas

Alimentación	PNP
Función de salida	oscurecimiento
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	0,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100
Protección contra cortocircuitos	sí
Resistente a sobrecargas	sí



Set de brazos de inhibición

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Rango de detección

Alcance	[m]	< 2,5
---------	-----	-------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-30...55
Grado de protección		IP 65

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Datos mecánicos


Peso	[g]	3530
Materiales		aluminio; polipropileno
Material de la lente		policarbonato-ABS

Notas


Cantidad por pack		4 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica - emisor 1

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: azul



Conexión



4 OUT 1	salida de conmutación
2 OUT 2	salida de conmutación




Set de brazos de inhibición


4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Conexión eléctrica - emisor 2

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: rojo



Conexión



4 OUT 3	salida de conmutación
2 OUT 4	salida de conmutación