


Detector inductivo AS-Interface

IAE2010-ASI

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Alimentación	AS-i
Alcance [mm]	10
Carcasa	cilíndrico
Dimensiones [mm]	Ø 20 / L = 92

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente [mA]	< 30
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí

Salidas

Alimentación	AS-i
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

Rango de detección

Alcance [mm]	10
--------------	----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 65

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B

Parámetros AS-i

Configuración de E/S AS-i [hex]	1
Código ID AS-i [hex]	1



Detector inductivo AS-Interface

IAE2010-ASI

Certificado AS-i	02601
------------------	-------

Datos mecánicos

Carcasa	cilíndrico
Tipo de montaje	no enrasable
Dimensiones [mm]	Ø 20 / L = 92
Materiales	PBT; ventana LED: PC

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	zona no segura	1 x LED, rojo rotura del hilo de la bobina del sensor, cortocircuito en la bobina del sensor Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Accesorios

Componentes incluidos	Abrazaderas de fijación: 1
-----------------------	----------------------------

Notas

Notas	zona de trabajo segura: aprox. 10...80 % del Sn
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...2,5 mm²

Conexión

