




Detector inductivo

IFB2007-BRKG/2M/PUR/UP



1 LED amarillo



Características del producto		
Alimentación		PNP/NPN
Función de salida		normalmente cerrado
Alcance	[mm]	7
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M12 x 1 / L = 40
Campo de aplicación		
Característica especial		Aptitud para cadenas portacables; Alcance aumentado
Aplicación		Aplicaciones industriales / automatización industrial
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Salidas		
Alimentación		PNP/NPN
Función de salida		normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	5
Corriente de carga mínima	[mA]	2
Corriente residual máx.	[mA]	0,6
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	700
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Alcance	[mm]	7
Alcance real Sr	[mm]	7 ± 10 %
Alcance operativo	[mm]	0...5,67



Detector inductivo

IFB2007-BRKG/2M/PUR/UP

Alcance aumentado		sí	
Precisión / variaciones			
Factor de corrección		acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3	
Histéresis	[% del Sr]	3...15	
Deriva del punto de conmutación		-10...10	
	[% del Sr]		
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente		[°C]	
		-40...85	
Grado de protección		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K	
Homologaciones / pruebas			
CEM	EN 61000-4-2 ESD		4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF		10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst		2 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido		10 V
	EN 55011		clase B
Resistencia a vibraciones	EN 60068-2-6 Fc		20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frecuencia, 1 octavo/minuto, en 3 ejes
Resistencia a choques	EN 60068-2-27 Ea		100 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Resistencia a choques continuos	EN 60068-2-27		40 g 6 ms; respectivamente 4000 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
Cambios rápidos de temperatura	EN 60068-2-14 Na		TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos
Test de niebla salina pulverizada	EN 60068-2-52 Kb		Grado de severidad 5 (4 ciclos de prueba)
MTTF	[años]	899	
Homologación UL	Ta		-25...75 °C
	Enclosure type		Type 1
	alimentación de tensión		Limited Voltage/Current
	Número de homologación UL		A007
	Número de registro UL		E174191
Datos mecánicos			
Peso	[g]	71,8	
Carcasa	Tipo con rosca		
Tipo de montaje	no enrasable		
Dimensiones	[mm]	M12 x 1 / L = 40	
Nombre de la rosca	M12 x 1		
Materiales	latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT naranja; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco		
Aptitud para cadenas portacables	sí		
Aptitud para cadenas portacables	radio de curvatura para uso flexible		mín. 10 x diámetro del cable
	ciclos de curvatura		> 5 Mio.
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación	Estado de conmutación		1 x LED, amarillo


IFS716



Detector inductivo

IFB2007-BRKG/2M/PUR/UP

Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
	arandela dentada de bloqueo: 1, Acero inoxidable
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Cable: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm ²	
Conexión	



BK = Colores de los hilos :
 negro